



## Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawo, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 60-80mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

#### Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

długość całkowita L	90 mm
Seria	TANG-GRIP
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	27 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Wysokość funkcji $h_1$	24,8 mm
Wysokość chwytu $h_5$	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFA 60R-4IQ
długość wsięgu	27 mm

rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki