




Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawo, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 80-130mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274202 80-130
GTIN	7291075310825
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

głębokość podcięcia t_{maks} .	27 mm
długość całkowita L	90 mm
Seria	TANG-GRIP
Szerokość skrawania W	4 mm
WB_2	14,8 mm
WF	9 mm
Wysokość funkcji h_1	24,8 mm
Wysokość chwytu h_5	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFA 80R-4IQ
długość wsięgu	27 mm

rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki