




Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawo, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 80-110mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274202 80-110
GTIN	7291075311150
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
Seria	TANG-GRIP
długość całkowita L	90 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	30 mm
WF	10,2 mm
WB_2	18 mm
Wysokość funkcji h_1	24,8 mm
Wysokość chwytu h_5	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFA 80R-6IQ
długość wsięgu	27 mm

rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki