



Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ, prawo, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 150-700mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Z dwoma gniazdami płytki.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	150 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	35 mm
Seria	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Wysokość funkcji h_1	24,8 mm
Wysokość chwytu h_5	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFH 150R-6IQ

długość wysięgu	35 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki