



## Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ, lewe, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 150-700mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Wykonanie:**

Z dwoma gniazdami płytki.

**Zastosowanie:**

Do wcinania osiowego.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 274422-274226.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

Seria	TANG-GRIP
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	35 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Wysokość funkcji $h_1$	24,8 mm
Wysokość chwytu $h_5$	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFH 150L-6IQ

długość wysięgu	35 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki