



## Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ, prawo, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 90-120mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Wykonanie:**

Z dwoma gniazdami płytki.

**Zastosowanie:**

Do wcinania osiowego.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 274422-274226.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	150 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	18 mm
Seria	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Wysokość funkcji $h_1$	24,8 mm
Wysokość chwytu $h_5$	32 mm
oznaczenie producenta	TNFFH 90R-3IQ

długość wysięgu	18 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki