



Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ, prawo, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 150,1-500mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 274204 150,1-500 |
| GTIN | 7291075310757 |
| Klasa artykułu | 26D |

Opis

Wykonanie:

Z dwoma gniazdami płytki.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Szerokość skrawania W | 5 mm |
| głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 35 mm |
| Seria | TANG-GRIP |
| długość całkowita L | 150 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| WF | 3,5 mm |
| Wysokość chwytu h_5 | 32 mm |
| Wysokość funkcji h_1 | 24,8 mm |
| oznaczenie producenta | TNFFH 150R-5IQ |

| | |
|-----------------------------|---------|
| długość wysięgu | 35 mm |
| rodzaj zastosowania | prawo |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| Rodzaj produktu | Oprawki |