



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 20/3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

W wersji prostej (ilustracja 1).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

WF	18,8 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	140 mm
długość główki L ₁	29 mm
Seria	HELI-GRIP
Wielkość chwytu	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
wielk. płytki	32 mm

oznaczenie producenta	HELIR 2020-3T20
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki