



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
WF	23,8 mm
długość główki L ₁	36,4 mm
długość całkowita L	140 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Seria	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
wielk. płytki	32 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2525-3T20

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki