



## Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/3mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Wykonanie:**

W wersji prostej (ilustracja 1).

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

długość główki $L_1$	30 mm
Wielkość chwytu	16 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	12 mm
długość całkowita L	135 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
WF	14,8 mm
Seria	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

oznaczenie producenta	HELIR 1616-3T12
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki