



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Seria	HELI-GRIP
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	12 mm
WF	14,4 mm
długość główki L_1	29 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
oznaczenie producenta	HELIR 1616-4T12

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki