



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

długość główki L ₁	42 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
długość całkowita L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
wielk. płytki	20 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2525-4T25

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki