



## Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 20/5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 20/5
GTIN	7291075031720
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5 mm
długość całkowita L	140 mm
długość główki L <sub>1</sub>	42 mm
Seria	HELI-GRIP
Wielkość chwytu	20 mm
WF	17,9 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2020-5T25
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki