



## Uchwyty zaciskowe PENTAIQGRIP PCH-IQ, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 25/40mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Pierwszy wybór do obcinania, średnica maksymalna 40 mm. Możliwe wcinanie.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273580-273581.

### Opis techniczny

Seria	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
długość całkowita L	135 mm
HBH	8 mm
Wielkość chwytu	25 mm
WF	23,7 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
wielk. płytki	12 mm
oznaczenie producenta	PCHR 25-D40-3-IQ
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Oprawki