



Uchwyty zaciskowe PENTAIQGRIP PCH-IQ, lewe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 25/40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Pierwszy wybór do obcinania, średnica maksymalna 40 mm. Możliwe wcinanie.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273580-273581.

Opis techniczny

HBH	8 mm
długość całkowita L	135 mm
Wielkość chwytu	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
długość główki L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Seria	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
oznaczenie producenta	PCHL 25-D40-3-IQ
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki