

Yale

Wciągniki zębatkowe Yalelift 360°, nośność: 0,5t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Klasa artykułu	08X

Opis

Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Prowadnica łańcucha, używanego do ręcznego podnoszenia, obracana o 360°, umożliwia obsługę ze wszystkich pozycji. Przeznaczone do trudnych warunków pracy. Odpowiadają najnowszym, europejskim przepisom bezpieczeństwa. Pracownik nie jest już zmuszony do pracy w obszarze zagrożenia, stwarzanego przez ładunek.

wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.

Wersja ze zintegrowanym podwoziem, wersja ocynkowana i ATEX na zamówienie.

Opis techniczny

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	21 daN
Nośność w t	0,5 t
ilość cięgieł łańcuchowych	1
nośność	500 kg

Wielkość skoku normalnego	3 m
masa	9 kg
Rodzaj produktu	Wielokrążek