



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

W wersji prostej (ilustracja 1).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
WF	14,4 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
długość całkowita L	135 mm
długość główki L ₁	29 mm
Seria	HELI-GRIP
głębokość podcięcia t _{maks.}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
oznaczenie producenta	HELIL 1616-4T12

Karta danych

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki