



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 20/3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Wersja z promieniem (zdjęcie 2).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

długość główki L ₁	29 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Seria	HELI-GRIP
długość całkowita L	140 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
oznaczenie producenta	HELIL 2020-3T20

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki