



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 20/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	140 mm
długość główki L ₁	42 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
oznaczenie producenta	HELIL 2020-4T25
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki