



## Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/3mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Wykonanie:**

Wersja z promieniem (zdjęcie 2).

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
długość całkowita L	140 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
oznaczenie producenta	HELIL 2525-3T20

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki