



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Wersja z promieniem (zdjęcie 2).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	140 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
długość główki L ₁	51,4 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
oznaczenie producenta	HELIL 2525-6T30

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki