



## Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 12/24mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

### Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6,5 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość główki $L_1$	19,5 mm
Seria	PENTACUT
długość całkowita L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
wielk. płytki	25 mm
oznaczenie producenta	PCHR 12-24
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Oprawki

