



## Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH 24-34, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 16/24mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

### Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6,5 mm
długość główki $L_1$	19,5 mm
długość całkowita $L$	120 mm
Wielkość chwytu	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki