



Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 16/34mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Klasa artykułu	26D

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	10 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Seria	PENTACUT
długość główki L_1	31 mm
długość całkowita L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
wielk. płytki	20 mm
oznaczenie producenta	PCHR 16-34
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Oprawki

