



Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH 24-34, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 25/24mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Klasa artykułu	26D

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

Opis techniczny

długość główki L_1	19,5 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6,5 mm
długość całkowita L	135 mm
Wielkość chwytu	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki