



Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH 24-34, lewe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 12/24mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Klasa artykułu	26D

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

Opis techniczny

długość całkowita L	120 mm
Wielkość chwytu	12 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6,5 mm
długość główki L_1	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki