



Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH 24-34, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 20/34mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Klasa artykułu	26D

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	10 mm
długość całkowita L	120 mm
długość główki L_1	31 mm
Wielkość chwytu	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki