



## Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH 24-34, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 25/34mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

### Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	10 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	135 mm
długość główki $L_1$	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki