



Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH-17, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 20/17mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do prac podtynkowych na wystęпах detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273956-273959.

wskazówka:

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.

Opis techniczny

długość główki L_1	17 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	4 mm
długość całkowita L	120 mm
OAH	25,6 mm
wielk. płytki	17 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki

