



## Uchwyty zaciskowe PENTA-CUT PCH-17, prawo, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 10/17mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273950 10/17
GTIN	7291075389555
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do prac podtynkowych na wystęпах detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273956-273959.

#### wskazówka:

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.

### Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	4 mm
długość całkowita L	120 mm
długość główki $L_1$	17 mm
OAH	15,6 mm
HBH	2 mm
wielk. płytki	17 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Oprawki

