



## Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH-17, lewe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 25/17mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273951 25/17
GTIN	7291075389609
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Zastosowanie:**

Do prac podtynkowych na występkach detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 273956-273959.

**wskazówka:**

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.

### Opis techniczny

Seria	PENTACUT
długość główki L <sub>1</sub>	17 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	120 mm
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	4 mm
OAH	30,6 mm
wielk. płytki	17 mm
oznaczenie producenta	PCHLS 25-17
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki