



Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH-17, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 16/17mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273950 16/17
GTIN	7291075389470
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do prac podtynkowych na występkach detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273956-273959.

wskazówka:

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	4 mm
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	120 mm
Seria	PENTACUT
długość główki L_1	17 mm
OAH	21,6 mm
wielk. płytki	17 mm
oznaczenie producenta	PCHRS 16-17
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki