



Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 100-180mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	32 mm
WF	26,4 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
długość całkowita L	150 mm
długość główki L_1	51 mm
Seria	HELI-GRIP
oznaczenie producenta	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki