



Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 180-800mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

długość główki L_1	51 mm
długość całkowita L	150 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	26 mm
oznaczenie producenta	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki