



Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 400-3000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
Seria	HELI-GRIP
długość główki L ₁	51 mm
H	25 mm
głębokość podcięcia t _{maks.}	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
długość całkowita L	150 mm
HBH	3 mm
oznaczenie producenta	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki