



## Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 35-40mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

#### Pasuje do:

plytek skrawajacych nr 273403-273413.

### Opis techniczny

Seria	HELI-GRIP
H	20 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	20 mm
długość całkowita L	140 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
długość główki $L_1$	39 mm
oznaczenie producenta	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki