



Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 140-240mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

H	25 mm
OAH	37 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	25 mm
długość główki L_1	44 mm
długość całkowita L	150 mm
WF	25,6 mm
Seria	HELI-GRIP
oznaczenie producenta	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki