



## Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 180-400mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

#### Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
OAH	40 mm
długość główki L <sub>1</sub>	51 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	32 mm
H	25 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
HBH	3 mm
oznaczenie producenta	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki