



## Kompaktowy uchwyt zaciskowy HELI-GRIP HFH wzmocnione, lewe, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 180-400mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

#### wskazówka:

Do lewych kompaktowych uchwytów zaciskowych stosować płytki lewe (typ HGPL lub HFPL).

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
długość główki L <sub>1</sub>	51 mm
długość całkowita L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	32 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
oznaczenie producenta	HFHL 25-180-6T32

B	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki