



## Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres $\varnothing$ / wcięcie DAXN-DAXX: 100-140mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

#### Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

OAH	37 mm
długość całkowita L	150 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	25 mm
H	25 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
Seria	HELI-GRIP
długość główki $L_1$	44 mm
WF	25,74 mm
oznaczenie producenta	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki