


**Wytaczak MINCUT, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Klasa artykułu	26l

Opis**Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Łatwa wymiana płytek skrawających.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 270422-270429.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	16 mm
długość całkowita L	100 mm
Seria	MINCUT
Przesunięcie osi L_3	12,5 mm
wielk. płytki	15 mm
Długość główki l_2	19 mm
Szerokość funkcjonalna f_1	2,7 mm
Szerokość promieniowa f_2	7,5 mm
Ø chłodzenia d_5	8 mm
promień R	10,3 mm

oznaczenie producenta	MIFHR 16C-15
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki