


**Wytaczak MINCUT, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Klasa artykułu	26l

Opis**Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Łatwa wymiana płytek skrawających.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 270422-270429.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	10 mm
Przesunięcie osi L_3	7,4 mm
wielk. płytki	8 mm
długość całkowita L	102,5 mm
Seria	MINCUT
Długość główki l_2	12,5 mm
Szerokość promieniowa f_2	4,5 mm
Szerokość funkcjonalna f_1	1,4 mm
Ø chłodzenia d_5	5 mm
promień R	3,8 mm
oznaczenie producenta	MIFHR 10C-8

rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki