


**Wytaczak MINCUT, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Klasa artykułu	26l

**Opis****Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Łatwa wymiana płytek skrawających.

**Zastosowanie:**

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 270422-270429.

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11,2 mm
wielk. płytki	10 mm
Seria	MINCUT
długość całkowita $L$	90 mm
Długość główki $l_2$	17,2 mm
Szerokość funkcjonalna $f_1$	2,4 mm
Szerokość promieniowa $f_2$	7,5 mm
Ø chłodzenia $d_s$	6 mm
promień $R$	4,6 mm

oznaczenie producenta	MIFHR 16C-10
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki