



Płytki skrawające MINCUT MIFR wersja neutralna,, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/15mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

wielkość płytki \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Posuw toczenia osiowego	0,03 - 0,05 mm/obr,
Posuw toczenia planowanego	0,03 - 0,04 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Mini płytka skrawająca