



Płytki skrawające MINCUT MEFL neutralne, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

INSL	17,4 mm
Posuw wcinania	3,1 mm/obr,
WF	3,1 mm
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	5,5 mm
wielkość płytki $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Seria	MINCUT

oznaczenie producenta	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca