



Płytki skrawające MINCUT MIFR Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/15mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

wielkość płytki \varnothing d	15 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Posuw toczenia osiowego	0,03 - 0,05 mm/obr,
INSL	30 mm
Posuw toczenia planowanego	0,03 - 0,04 mm/obr,
promień naroża R	1,5 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytki skrawająca