



Uchwyt zaciskowy THD DOVE-IQ-GRIP, prawo, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 25/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zewnętrznej.

Opis techniczny

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość skrawania W	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki

