



Uchwyt zaciskowy THD DOVE-IQ-GRIP, prawo, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 40/16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zewnętrznej.

Opis techniczny

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Szerokość skrawania W	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Wielkość chwytu	40 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki