



Płytki skrawające MINCUT MEFL neutralne, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1,5/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
WF	2,6 mm
wielkość płytki \varnothing d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Posuw wcinania	2,6 mm/obr,
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
promień naroża R	0,2 mm
Seria	MINCUT

oznaczenie producenta	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca