



Uchwyt zaciskowy THD DOVE-IQ-GRIP, prawo, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 25/14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zewnętrznej.

Opis techniczny

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Szerokość skrawania W	14 mm
Wielkość chwytu	25 mm
WB	13 mm
WF	18,5 mm
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki

